



Laser universel «autoMAGIC», Type: 5SP



Données de commande

N° commande	468465 5SP
GTIN	4007368102946
Classe d'article	460

Description

Exécution:

Laser à lignes croisées et laser 5 faisceaux en un, **nivellement automatique grâce à un système pendulaire à amortissement magnétique**. Lignes laser pulsées horizontales et verticales, séparées et utilisables ensemble. Point d'aplomb vers le haut et le bas; 3 faisceaux laser horizontaux vers l'avant, la gauche et la droite; tous les faisceaux laser sont perpendiculaires les uns aux autres. Blocage pour les projections en biais et comme protection de transport.

Livraison:

Fixation murale magnétique avec raccords pour support, plaque de mire, sac de transport et 3 piles 081561 réf. LR6.

Description technique

Hauteur	112 mm
Classe de laser	2M
Poids	0,5 kg
Largeur	116 mm
Plage de nivellement	±3 degré

Profondeur	69 mm
Portée	30 m
Filetage pour support	1/4 UNC, 5/8 UNC pouce
Référence fabricant	654KLP5SP
Nombre de piles incluses	3
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Lasers universels

Accessoires

Trépied photo Type	468558
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6