



## Pied à coulisse, Plage de mesure: 200mm



### Données de commande

N° commande	415184 200
GTIN	4045197479815
Classe d'article	41Z

### Description

#### Exécution:

Vernier **chromé mat antireflet** avec graduation nette, très noire. Surfaces de mesure rodées. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.

### Description technique

Plage de mesure	0 - 200 mm
Etalonnage	A1
Exécution pièces de lecture	chromé mat
Lecture	0,05 mm
Longueur de bec	60 mm
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Graduation	1/20 mm
Emballage	Boîte robuste
Norme	ISO 13385
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe

Type de produit

Pied à coulisse d'atelier

**Services**Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage  
de mesure maximale 200 mm

021000 200

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur  
Plage de mesure maximale 200 mm

021010 200