

STIEFELMAYER

**Niveau pour cames, Semelle Longueur × Largeur: 60X40mm****Données de commande**

N° commande	469400 60X40
GTIN	4045197207241
Classe d'article	46R

**Description****Exécution:**

Corps robuste en fonte spéciale de haute qualité; verni avec effet martelé. Prismes longitudinal et transversal dans la semelle rectifiée. Fioles longitudinale et transversale en verre.

**Utilisation:**

Utilisés essentiellement pour dégauchir des vilebrequins et de cames sur des moteurs.

**Description technique**

Largeur semelle	40 mm
Lecture fiole transversale	0,8 mm/m
Longueur semelle	60 mm
Lecture fiole longitudinale	0,1 mm/m
Norme	DIN 877
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	H2
Type de produit	Niveau à bulles

---

## Services

Etalonnage Niveaux à bulle / niveaux indicateurs de pente  
électroniques Précision 0,02 mm/m

026620 0,02