



## Pied à coulisse, Plage de mesure: 300mm



### Données de commande

N° commande	415184 300
GTIN	4045197479822
Classe d'article	41Z

### Description

#### Exécution:

Vernier **chromé mat antireflet** avec graduation nette, très noire. Surfaces de mesure rodées. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.

### Description technique

Exécution pièces de lecture	chromé mat
Etalonnage	A1
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Lecture	0,05 mm
Plage de mesure	0 - 300 mm
Longueur de bec	90 mm
Graduation	1/20 mm
Emballage	Boîte robuste
Norme	ISO 13385
Ecart de mesure E MPE	±0,08 mm
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe

Type de produit

Pied à coulisse d'atelier

**Services**Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage  
de mesure maximale 300 mm

021000 300

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur  
Plage de mesure maximale 300 mm

021010 300