

Garant**Niveau à bulles avec fiole réglable, Semelle Longueur × Précision: 200/1mm****Données de commande**

N° commande	468790 200/1
GTIN	4045197519214
Classe d'article	41H

Description**Exécution:**

Corps robuste en fonte spéciale de haute qualité; semelle prismatique, surfaces d'appui rectifiées dans les angles (important pour le traçage, etc.). Toutes les surfaces de mesure sont parfaitement parallèles à l'axe de la fiole. Chaque niveau comporte une fiole longitudinale et une fiole transversale en verre. Poignées isolantes sur le corps et verre de protection devant les fioles.

Réglage de la fiole longitudinale: La fiole longitudinale peut être ajustée facilement, sans jeu ni démontage, au niveau 0 à l'aide d'une vis de réglage.

Légende:**Vis de réglage**

pour la fiole longitudinale.

La fiole longitudinale

est montée sans tension.

Utilisation:

Pour la mise à niveau de surfaces, arbres, machines, etc.

Norme:**DIN 877****Précision:**

1 = avec fiole longitudinale ultra-sensible **0,02 mm/m.**

2 = avec fiole longitudinale très sensible **0,1 mm/m.**

4 = avec fiole longitudinale de **0,4 mm/m.**

Description technique

Classe de précision	1
Longueur semelle	200 mm
Largeur semelle	40 mm
Lecture	0,02 mm/m
Norme	DIN 877
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	H2
Type de produit	Niveau à bulles

Services

Etalonnage Niveaux à bulle / niveaux indicateurs de pente électroniques Précision 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------