



Cordeau traceur 30 m, Démultiplication de rembobinage (x fois): 1



Données de commande

N° commande	467590 1
GTIN	8422514809214
Classe d'article	46R

Description

Exécution:

Cordeau traceur en magnésium moulé sous pression, revêtu par poudre rouge. Le cordeau spécial de 30 m en multifibre associe une excellente résistance au déchirement (234 N) avec un pouvoir absorbant élevé pour une capacité de marquage optimale. Crochet trempé avec manivelle courbée et espace de rangement dans le boîtier. Avec œillet en acier à l'extrémité du cordeau et clip ceinture en INOX. Le bouchon de remplissage refermable empêche toute fuite de poudre à tracer.

Livraison:

Cordeau traceur **sans poudre à tracer**.

Description technique

Largeur	76 mm
Longueur cordeau	30 m
Hauteur	47 mm
Longueur	125 mm
Démultiplication de rembobinage (x fois)	1
Type de produit	Cordeaux à tracer

Accessoires

Poudre à tracer pour cordeau250 g Type B	467595 B
Poudre à tracer pour cordeau250 g Type R	467595 R