

**Mitutoyo****Comparateur de sécurité, Plage de mesure / Ø boîtier: 1/55 mm**

## Données de commande

N° commande	432052 1/55
GTIN	4946368668758
Classe d'article	44A

## Description

### Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec protection antichoc, comparateurs de sécurité antichocs avec course libre. Construction robuste extrêmement légère avec protection contre la poussière. Axe de fixation Ø8h66.

Emballage: Boîte robuste

Norme: Norme usine

Etalonnage: C1

Résolution: 0,01 mm

Ecart  $f_e$ : 10  $\mu$ m

Force de mesure: 0,4 - 1,4 N

Course libre: 3,5 mm

## Description technique

Résolution	0,01 mm
Plage de mesure	1 mm
Ecart $f_e$	10 $\mu$ m

Course libre	3,5 mm
Etalonnage	C1
Force de mesure	0,4 - 1,4 N
Ø corps max	55 mm
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Messuhr

### Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 3 mm	013210 3
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	013250 12,5

### Accessoires

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche orientable	434912
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 2	434900 2

Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 15	434900 15
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 14	434900 14
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en carbure Type 17	434910 17
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 39	434900 39
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en rubis Type 2	434915 2

Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 11	434900 11