



Cordeau traceur 30 m, Démultiplication de rembobinage (x fois): 5



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 467590 5 |
| GTIN | 8422514809719 |
| Classe d'article | 46R |

Description

Exécution:

Cordeau traceur en magnésium moulé sous pression, revêtu par poudre rouge. Le cordeau spécial de 30 m en multifibre associe une excellente résistance au déchirement (234 N) avec un pouvoir absorbant élevé pour une capacité de marquage optimale. Crochet trempé avec manivelle courbée et espace de rangement dans le boîtier. Avec œillet en acier à l'extrémité du cordeau et clip ceinture en INOX. Le bouchon de remplissage refermable empêche toute fuite de poudre à tracer. Avec rembobinage rapide 5: 1 et Push System pour une extraction aisée du cordeau.

Livraison:

Cordeau traceur **sans poudre à tracer**.

Description technique

| | |
|--|-------------------|
| Longueur cordeau | 30 m |
| Longueur | 132 mm |
| Largeur | 84 mm |
| Démultiplication de rembobinage (x fois) | 5 |
| Hauteur | 58 mm |
| Type de produit | Cordeaux à tracer |

Accessoires

| | |
|--|----------|
| Poudre à tracer pour cordeau250 g Type R | 467595 R |
| Poudre à tracer pour cordeau250 g Type B | 467595 B |