



Pied à coulisse, Plage de mesure: 800mm



Données de commande

N° commande	415186 800
GTIN	4045197479846
Classe d'article	41Z

Description

Exécution:

Vernier chromé mat anti-reflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées. **Becs longs pour mesurer de grandes pièces à usiner et de grands Ø.** Avec réglage fin. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.

Avec réglage fin.

Description technique

Lecture	0,05 mm
Poids	3,5 kg
Exécution pièces de lecture	chromé mat
Exécution surface de mesure	trempées
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Plage de mesure	0 - 800 mm
Etalonnage	A1
Longueur de bec	150 mm
Graduation	1/20 mm
Emballage	Boîte robuste
Norme	ISO 13385
Ecart de mesure E MPE	±0,12 mm

Réglage fin	oui
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021010 1000
EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021000 1000