



## Niveau indicateur de pente numérique, Type: 3600



### Données de commande

N° commande	467560 3600
GTIN	2050001668448
Classe d'article	46R

### Description

#### Exécution:

- Structure en aluminium avec surfaces d'appui de précision, partie supérieure avec prisme.
- Les flèches indicatrices sur l'affichage facilitent l'ajustement à 0° ou 90°.
- Fonction de maintien de valeur permettant de conserver le résultat de mesure.
- Réglage du point zéro à n'importe quelle position.

#### Livraison:

Avec étui de rangement et 1 pile 081561 réf. 6LR61.

### Description technique

Incrément numérique	0,01 (0° – 9,99°) / 0,1 (10° – 90°) degré
Plage de mesure	360 (4x90°) degré
Longueur	153 mm
Tolérance de planéité	0,0762 mm
Hauteur	49 mm
Largeur	31 mm
Code art. piles/batteries incluses	081561 6LR61
Nombre de piles incluses	1

Erreur admissible module électronique	0,05 (0° – 10°) / 0,1 (80° – 90°) / 0,2 (11° – 79°) degré
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	H2
Type de produit	Niveaux indicateurs de pente

### Services

Etalonnage Niveaux à bulle / niveaux indicateurs de pente électroniques Précision 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------