

Garant**Niveau à cadre avec fiole réglable, Semelle Longueur × Précision: 200/1mm**

Données de commande

N° commande	469190 200/1
GTIN	4045197519252
Classe d'article	41H

Description

Exécution:

Cadre robuste en fonte spéciale de haute qualité; verni avec effet martelé. 3 côtés à semelle prismatique, 1 côté plat. Chaque niveau comporte une fiole longitudinale et une fiole transversale en verre. La sensibilité (valeur d'échelle) de la fiole longitudinale est inscrite sur une plaquette. Préc. 1: avec poignées isolantes sur le corps et verre de protection devant les fioles.

Réglage de la fiole longitudinale: La fiole longitudinale peut être ajustée facilement, sans jeu ni démontage, au niveau 0 à l'aide d'une vis de réglage.

Utilisation:

Pour dégauchir, arbres, surfaces horizontales et verticales et mettre à angle droit.

Norme:

DIN 877

Précision:

1 = avec fiole longitudinale ultra-sensible **0,02 mm/m.**

2 = avec fiole longitudinale très sensible **0,1 mm/m.**

Remarque(s):

Modèle magnétique disponible sur demande.

Description technique

Classe de précision	1
Lecture	0,02 mm/m
Largeur semelle	40 mm
Longueur semelle	200 mm
Norme	DIN 877
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	H1
Type de produit	Niveau à bulles

Services

Etalonnage Niveau à cadre Précision 0,02 mm/m	026600 0,02
---	-------------