



Pied à coulisse, Plage de mesure: 1000mm



Données de commande

N° commande	415186 1000
GTIN	4045197479853
Classe d'article	41Z

Description

Exécution:

Vernier chromé mat anti-reflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées. **Becs longs pour mesurer de grandes pièces à usiner et de grands Ø.** Avec réglage fin. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.

Avec réglage fin.

Description technique

Longueur de bec	200 mm
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Poids	3,9 kg
Etalonnage	A1
Exécution surface de mesure	trempées
Plage de mesure	0 - 1000 mm
Exécution pièces de lecture	chromé mat
Lecture	0,05 mm
Graduation	1/20 mm
Emballage	Boîte robuste
Norme	ISO 13385
Ecart de mesure E MPE	±0,15 mm

Réglage fin	oui
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021000 1000
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021010 1000