

**TMSERROR, Plage de mesure: 150mm****Données de commande**

N° commande	412812 150
GTIN	4045197422828
Classe d'article	42A

**Description****Exécution:**

Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Surfaces de mesure finement rodées. Avec étui en plastique, **pour gauchers**.

**Livraison:**

Avec pile 081560 réf. LR44.

**Description technique**

Matériau boîtier	Plastique
Norme	ISO 13385
Longueur de bec	40 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Pour gauchers	oui
Etalonnage	A1
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3
Jauge de profondeur disponible	oui
Lecture	0,01 mm
Lecture	0,0005 pouce
Plage de mesure	0 - 150 mm
Nombre de piles incluses	1

Code art. piles/batteries incluses	081560 LR44
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Métriologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

### Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

### Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile LR44	081560 LR44
--	-------------