



Pied à coulisse avec becs extra longs, Plage de mesure: 500mm



Données de commande

N° commande	415188 500
GTIN	4045197479860
Classe d'article	41Z

Description

Exécution:

Vernier chromé mat anti-reflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées. **Becs longs pour mesurer de grandes pièces à usiner et de grands Ø.** Avec réglage fin. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.

Avec **becs extra longs**, sans réglage fin.

Description technique

Longueur de bec	300 mm
Etalonnage	A1
Exécution bec de mesure	Becs de mesure extra longs
Plage de mesure	0 - 500 mm
Poids	1,9 kg
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Exécution surface de mesure	trempées
Exécution pièces de lecture	chromé mat
Lecture	0,05 mm

Graduation	1/20 mm
Erreur admissible	0,15 mm
Emballage	Boîte robuste
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021000 500
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021010 500