



Comparateur de précision Compac lecture 0,002 mm, antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier: 5/58 mm



Données de commande

N° commande	433230 5/58
GTIN	7630041104028
Classe d'article	45A

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.

Boîtier laiton stable, chromé mat; verre incassable.

Axe de fixation Ø 8 mm h6, trempé et rectifié.

Exécution très précise.

Les principaux points du mécanisme de mesure sont **montés sur rubis**.

Indicateur central **pour lecture 1/1000 mm**.

La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur.

Force de mesure presque constante sur l'ensemble de la plage de mesure.

Boîtier entièrement métallique et protection antichocs très efficace. Comparateur particulièrement robuste. **Swiss Made.**

Lecture 2/1000.

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Emballage: Boîte robuste

Norme: Norme usine

Étalonnage: C2

Résolution: 0,002 mm

Lecture 1 tour: 0,2 mm
 Ecart f_e : 12 μm
 Ecart total f_{tot} : 14 μm
 Force de mesure: 1,2 - 1,7 N

Description technique

Ecart total f_{tot}	14 μm
\varnothing corps max	58 mm
Force de mesure	1,2 - 1,7 N
Lecture 1 tour	0,2 mm
Plage de mesure	5 mm
Ecart f_e	12 μm
Résolution	0,002 mm
Etalonnage	C2
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Messuhr

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,001 Capacité maximale 5 mm	013220 5
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	013250 12,5

Accessoires

Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en carbure Type 2	434910 2

Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 15	434900 15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche orientable	434912
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en carbure Type 11	434910 11
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 28	434900 28
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en acier Type 16	434900 16

Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en carbure Type 14	434910 14
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 24	434900 24
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en acier Type 20	434900 20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 13	434900 13

Touche en carbure Type 16

434910 16