



Touret à meuler double DS avec aspiration, 400 V, Type: DS15/300A



Données de commande

N° commande	077514 DS15/300A
GTIN	2050001674135
Classe d'article	03S

Description

Exécution:

Touret à meuler double avec aspiration intégrée dans le pied.

Un filtre à eau ainsi qu'un pré-filtre et un post-filtre en plastique séparent la poussière de meulage de manière efficace par un filtre à eau. **Livrés sans meules.**

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir du code art. 596100.

Puissance absorbée: 1100 W

Vitesse de rotation max.: 1450 min⁻¹

Ø meule D: 300 mm

Largeur meule T: 40 mm

Ø alésage meule H: 76 mm

Débit d'aspiration: 10 m³/min

Description technique

Vitesse de rotation max.	1450 min ⁻¹
Référence fabricant	DS15/300A

Puissance absorbée	1100 W
Poids	160 kg
Débit d'aspiration	10 m ³ /min
Largeur meule T	40 mm
Ø alésage meule H	76 mm
Ø meule D	300 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Tourets à meuler doubles

Accessoires

Meule de touret D×T×H (mm) Type EK60	596610 EK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80	596610 SC80
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK60	596610 NK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK24	596610 NK24