


**Comparateur de sécurité, Plage de mesure / Ø boîtier: 0,08/58mm****Données de commande**

N° commande	432405 0,08/58
GTIN	4031452101683
Classe d'article	46C

Description**Exécution:**

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec protection antichoc, comparateurs de sécurité antichocs avec course libre. Construction robuste extrêmement légère avec protection contre la poussière. Axe de fixation Ø8h6. Précision optimale grâce à la combinaison transmission par levier/crémaillère.

Description technique

Course libre	4,5 mm
Ø corps max	58 mm
Plage de mesure	0,08 mm
Force de mesure	1,3 - 1,8 N
Etalonnage	C2
Résolution	0,001 mm
Norme	Norme usine

Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	2 μ m
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,001 Capacité maximale 5 mm	023020 5
--	----------