



Pied à coulisse avec becs extra longs, Plage de mesure: 1000mm



Données de commande

N° commande	415188 1000
GTIN	4045197479877
Classe d'article	41Z

Description

Exécution:

Vernier chromé mat anti-reflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées. **Becs longs pour mesurer de grandes pièces à usiner et de grands Ø.** Avec réglage fin. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.

Avec **becs extra longs**, sans réglage fin.

Description technique

Lecture	0,05 mm
Exécution bec de mesure	Becs de mesure extra longs
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Longueur de bec	300 mm
Etalonnage	A1
Exécution surface de mesure	trempées
Exécution pièces de lecture	chromé mat
Poids	3,9 kg
Plage de mesure	0 - 1000 mm

Graduation	1/20 mm
Erreur admissible	0,2 mm
Emballage	Boîte robuste
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021010 1000
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021000 1000