

**Comparateur de précision antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier: 50/58mm****Données de commande**

N° commande	433050 50/58
GTIN	4031452100303
Classe d'article	46C

Description**Exécution:**

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006 (sauf réf. 100/80).

Boîtier laiton stable, chromé mat. A

xe de fixation Ø8h6, trempé et rectifié.

La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur.

Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur pour lecture 1 mm.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Description technique

Etalonnage	C1
Plage de mesure	50 mm
Lecture 1 tour	1 mm
Force de mesure	1 - 2 N
Résolution	0,01 mm

Ø corps max	58 mm
Norme	Norme usine
Raccord fileté pour palpeur	M2,5
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	25 µm
Méetrologie	analogique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 50 mm	023000 50
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	023010 100

Accessoires

Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en acier Type 24	434900 24
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10

Touche en acier Type 17	434900 17
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en carbure Type 10	434910 10
Verre pour comparateur Type 58	432010 58
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 11	434900 11
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche orientable	434912
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10

Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Bague extérieure pour comparateur Type 58	432020 58
Touche en acier Type 14	434900 14
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en acier Type 12	434900 12
Paroi arrière magnétique pour comparateurs Pour Ø de boîtier 58 mm	434835 58
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2