



## Petit comparateur de précision Compac antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier: 5/40 mm



### Données de commande

N° commande	432540 5/40
GTIN	2050001949943
Classe d'article	45A

### Description

#### Exécution:

Petits comparateurs de précision à boîtier métallique robuste, Ø axe de fixation 8 mm h6, trempés et rectifiés. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur.

Protection antichocs.

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.

#### Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Emballage: Boîte robuste

Norme: Norme usine

Etalonnage: C1

Résolution: 0,01 mm

Lecture 1 tour: 0,5 mm

Ecart  $f_e$ : 12  $\mu$ m

Ecart total  $f_{tot}$ : 14  $\mu$ m

Force de mesure: 0,6 - 1,4 N

### Description technique

Etalonnage	C1
Ø corps max	40 mm
Ecart total $f_{tot}$	14 $\mu$ m
Lecture 1 tour	0,5 mm
Résolution	0,01 mm
Plage de mesure	5 mm
Ecart $f_e$	12 $\mu$ m
Force de mesure	0,6 - 1,4 N
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Messuhr

## Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	013210 10
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	013250 12,5

## Accessoires

Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en rubis Type 2	434915 2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en carbure Type 10	434910 10

Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en carbure Type 14	434910 14
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche orientable	434912
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 17	434900 17
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25

Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en carbure Type 17	434910 17
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 11	434900 11
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2