

**Comparateur, Plage de mesure / Ø boîtier: 10/58mm****Données de commande**

N° commande	431980 10/58
GTIN	4045197204165
Classe d'article	42C

Description**Exécution:**

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec boîtier métallique, Ø axe de fixation 8 mm h6, trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur. Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur de l'échelle secondaire pour lecture 1 mm.

Bague extérieure avec 2 repères de tolérance réglables.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Description technique

Résolution	0,01 mm
Plage de mesure	10 mm
Force de mesure	0,4 - 1,4 N
Etalonnage	C1
Lecture 1 tour	1 mm

Ø corps max	58 mm
Norme	DIN 878
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	15 µm
Métriologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 19/11	434900 19/11
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40

Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en acier Type 19/7	434900 19/7
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 40/10	434900 40/10
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 40/7,8	434900 40/7,8
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 19/9	434900 19/9
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en acier Type 32	434900 32
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 19/8	434900 19/8
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35

Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 19/10	434900 19/10
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en carbure Type 10	434910 10
Verre pour comparateur Type 58	432260 58