

**Comparateur de sécurité, Plage de mesure / Ø boîtier: 0,8/58mm****Données de commande**

N° commande	432405 0,8/58
GTIN	2050001741073
Classe d'article	46C

Description**Exécution:**

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec protection antichoc, comparateurs de sécurité antichocs avec course libre. Construction robuste extrêmement légère avec protection contre la poussière. Axe de fixation Ø8h6. Précision optimale grâce à la combinaison transmission par levier/crémaillère.

Description technique

Force de mesure	0,8 - 1,2 N
Etalonnage	C1
Ø corps max	58 mm
Résolution	0,01 mm
Plage de mesure	0,8 mm
Course libre	7 mm
Norme	DIN 878

Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	7 μ m
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 3 mm	023000 3
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Verre pour comparateur Type 58	432010 58
--------------------------------	-----------