

**Comparateur, Plage de mesure / Ø boîtier: 10/58Bmm****Données de commande**

N° commande	431980 10/58B
GTIN	4045197204172
Classe d'article	42C

Description**Exécution:**

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec boîtier métallique, Ø axe de fixation 8 mm h6, trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur. Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur de l'échelle secondaire pour lecture 1 mm.

Bague extérieure avec 2 repères de tolérance réglables.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Description technique

Force de mesure	0,4 - 1,4 N
Plage de mesure	10 mm
Etalonnage	C1
Anneau au dos du comparateur	oui
Ø corps max	58 mm

Lecture 1 tour	1 mm
Résolution	0,01 mm
Norme	DIN 878
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	15 µm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Touche en acier Type 19/9	434900 19/9
Touche en acier Type 19/7	434900 19/7
Touche en acier Type 19/8	434900 19/8
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 19/10	434900 19/10
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 40/10	434900 40/10
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 32	434900 32

Touche en acier Type 40/7,8	434900 40/7,8
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2

Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 19/11	434900 19/11
Touche en acier Type 14	434900 14
Verre pour comparateur Type 58	432260 58