

**Comparateur de précision antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier: 30/58mm****Données de commande**

N° commande	433060 30/58
GTIN	4045197204226
Classe d'article	42C

Description**Exécution:**

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006 (sauf réf. 100/80).

Boîtier laiton stable, chromé mat. A

xe de fixation Ø8h6, trempé et rectifié.

La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur.

Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur pour lecture 1 mm.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Description technique

Résolution	0,01 mm
Plage de mesure	30 mm
Lecture 1 tour	1 mm
Force de mesure	0,8 - 1,6 N
Etalonnage	C1

Ø corps max	58 mm
Norme	Norme usine
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	20 µm
Métriologie	analogique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	023010 100
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	023000 30

Accessoires

Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche orientable	434912
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 28	434900 28
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 12	434900 12
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 17	434900 17
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en carbure Type 16	434910 16

Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Verre pour comparateur Type 58	432260 58