hanhart 1882

Chronomètre numérique



Données de commande

N° commande	469622
GTIN	2050001063380
Classe d'article	46R

Description

Exécution:

Ecran LCD, hauteur 8 mm à 7 chiffres/ + 2 chiffres pour compteur d'événements. Plage d'affichage: 9 h, 59 min, 59,99 s, incrément numérique1/100s.

Fonctionnement:

- · Départ / arrêt / remise à zéro.
- · Addition / division / double mesure.
- · Journée (2×12 heures a.m. / p.m.).

Livraison:

Avec cordon, 1 pile 081560 réf. 357.

Description technique

Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Métrologie	numérique



Etalonnage	N1
Type de produit	Chronomètres
Services	
EtalonnageChronomètres Type U	029100 U
Accessoires	
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357