



Petit comparateur de précision IP67 étanche à l'huile et à l'eau, antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier: 3/40mm



Données de commande

N° commande	432650 3/40
GTIN	4031452101263
Classe d'article	46C

Description

Exécution:

Petits comparateurs de précision à boîtier métallique robuste, Ø axe de fixation 8 mm h6, trempés et rectifiés. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur.

Étanches à l'huile et à l'eau, antichocs.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Description technique

Résolution	0,01 mm
Ø corps max	40 mm
Force de mesure	1 - 1,7 N

Plage de mesure	3 mm
Lecture 1 tour	0,5 mm
Étalonnage	C1
Norme	DIN 878
Indice de protection IP	IP 67
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	10 µm
Métrie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 3 mm	023000 3
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en carbure Type 2	434910 2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en acier Type 20	434900 20

Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 39	434900 39
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche orientable	434912
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en acier Type 12	434900 12
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 2	434900 2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Bague extérieure pour comparateur Type 40	432020 40
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 14	434900 14

Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en carbure Type 14	434910 14
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Paroi arrière magnétique pour comparateurs Pour Ø de boîtier 40 mm	434835 40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Verre pour comparateur Type 40	432010 40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en carbure Type 10	434910 10