

Garant**Comparateur de précision IP67, antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier:
10/58mm**

Données de commande

N° commande	432210 10/58
GTIN	4045197154071
Classe d'article	41C

Description

Exécution:

Comparateurs de précision avec protection antichoc, **contre les projections d'eau, l'huile et la saleté**. Touche de mesure avec soufflet caoutchouc sur la tige, douille de protection à l'extrémité supérieure. Dos étanche, verre de montre et bague extérieure assemblés hermétiquement. Ø axe de fixation 8 mm h6.

Exécution - Descriptif:

Comparateurs de précision à **protection antichocs**. Axe de fixation Ø 8 mm h6, trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur. Bague extérieure avec 2 repères de tolérance réglables. Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur de l'échelle secondaire pour lecture 1 mm.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Description technique

Résolution	0,01 mm
Ø corps max	58 mm
Force de mesure	0,9 - 1,6 N
Lecture 1 tour	1 mm
Plage de mesure	10 mm
Étalonnage	C1
Ø axe de fixation h6	8 mm
Norme	DIN 878
Indice de protection IP	IP 67
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	15 µm
Cadran pivotant	oui
Index de tolérance réglables	oui
Métriologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10

Accessoires

Touche en acier Type 20	434900 20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6

Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche orientable	434912
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en acier Type 12	434900 12
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Verre pour comparateur Type 58	432010 58
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 2	434900 2

Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 13	434900 13
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en acier Type 28	434900 28
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en carbure Type 17	434910 17
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en carbure Type 14	434910 14