



Etou de contrôle et de rectification avec vis, inoxydable, Largeur mors A: 100 mm



Données de commande

N° commande	363600 100
GTIN	4045197313591
Classe d'article	38F

Description

Exécution:

· **Acier trempé; rectifié avec précision sur toutes les faces.**

Utilisation sur 4 faces différentes (base, frontale et latérale).

Acier au chrome magnétisable – **inoxydable** (pour les travaux avec des produits de refroidissement et de lubrification corrosifs).

Fonctionnement:

Système auto-plaqueur vers le bas – Le mors mobile est tiré vers le bas sous l'effet de la pression de serrage, l'arrachage de la pièce est exclu lors de l'usinage.

Utilisation:

Pour **l'usinage précis et le contrôle précis.**

Egalement adaptés à l'enfonçage par électroérosion.

Précision:

0,003 mm / 100 mm (précision du système).

Livraison:

Manivelle incluse.

Plage de serrage max. b: 140 mm

Hauteur mors C: 40 mm

Longueur totale a: 270 mm

Largeur totale B: 100 mm

Poids: 9,5 kg

Description technique

Poids	9,5 kg
Longueur totale a	270 mm
Plage de serrage max. b	140 mm
Largeur mors A	100 mm
Hauteur mors C	40 mm
Largeur totale B	100 mm
Type de produit	Etaux de contrôle