



Grand comparateur de précision antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier: 10/80mm



Données de commande

N° commande	432900 10/80
GTIN	4031452100365
Classe d'article	46C

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Avec Ø extérieur de cadran plus important et très grands espaces entre les graduations, mécanisme de mesure **antichoc**. Boîtier laiton chromé mat. Avec axe de fixation Ø8h6; trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur. Bague extérieure avec 2 repères de tolérance réglables. Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur de l'échelle secondaire pour lecture 1 mm.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Description technique

Ø corps max	80 mm
Plage de mesure	10 mm
Etalonnage	C1
Force de mesure	1 - 1,8 N

Résolution	0,01 mm
Lecture 1 tour	1 mm
Norme	Norme usine
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	17 µm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10

Accessoires

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en acier Type 13	434900 13
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15

Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 10	434900 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 14	434900 14
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25

Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche orientable	434912
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80