

**Mitutoyo****Comparateur de précision antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier: 1/58 mm**

## Données de commande

N° commande	433200 1/58
GTIN	4946368423418
Classe d'article	44A

## Description

### Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.

Boîtier laiton stable, chromé mat; verre incassable.

Axe de fixation Ø 8 mm h6, trempé et rectifié.

Exécution très précise.

Les principaux points du mécanisme de mesure sont **montés sur rubis**.

Indicateur central **pour lecture 1/1000 mm**.

La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur.

Force de mesure presque constante sur l'ensemble de la plage de mesure.

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.

### Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Norme: Norme usine

Étalonnage: C2

Résolution: 0,001 mm

Lecture 1 tour: 0,2 mm

Ecart  $f_e$ : 5  $\mu$ m

Ecart total  $f_{tot}$ : 7  $\mu$ m

Force de mesure: 0,9 - 1,5 N

## Description technique

Ecart $f_e$	5 $\mu\text{m}$
Force de mesure	0,9 - 1,5 N
Lecture 1 tour	0,2 mm
Résolution	0,001 mm
Plage de mesure	1 mm
Étalonnage	C2
$\varnothing$ corps max	58 mm
Ecart total $f_{\text{tot}}$	7 $\mu\text{m}$
Norme	Norme usine
Métrologie	analogique
Type de produit	Messuhr

## Services

Étalonnage Comparateurs analogiques 0,001 Capacité maximale 5 mm	013220 5
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	013250 12,5

## Accessoires

Paroi arrière magnétique pour comparateurs Pour $\varnothing$ de boîtier 58 mm	434836 58
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 2	434900 2