



Huile de rectification, Contenu: 200l



Données de commande

N° commande	084270 200
GTIN	2050000967351
Classe d'article	08J

Description

Exécution:

Lubrifiant **sans chlore, formaldéhyde ni acide borique** pour **exigences maximales**. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l'outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.

Huile de polissage soluble hautes performances, transparente pour le polissage de matériaux les plus divers. **Dosage 1: 40** (2,5%).

Avantage(s):

Améliore la **durée de vie de l'outil**, la **capacité de coupe** et la **qualité d'état de surface**. **Sans chlore** – aucune formation de vapeurs toxiques, **sans danger pour l'environnement**.

Ces produits **préviennent la corrosion**, préservent la peinture et sont **sans danger du point de vue physiologique**, très **résistants aux agressions bactériologiques**, très bien tolérés par la peau.

Remarque(s):

Les huiles pour glissières Jokisch sont disponibles sur demande.

Description technique

Exécution	Fût
-----------	-----

Couleur	jaune clair
Viscosité cinématique	10 mm ² /s
Forme	liquide
Température de stockage	5 - 40 °C
Contenu	200 l
Type de produit	Huile de coupe / Huile de polissage
Valeur au réfractomètre	2

Accessoires

Pompe pour fûts	084355
-----------------	--------