

HOLEX**Etau à serrage rapide avec manipulation 1 main, Largeur mors A: 135mm****Données de commande**

N° commande	365023 135
GTIN	4045197595430
Classe d'article	32P

Description**Exécution:**

- Déplacement rapide du mors mobile.
- Mors trempés et rectifiés.
- Suppression de l'actionnement de la manivelle.
- Serrage précis grâce à une glissière de guidage.
- Serrage de la pièce à usiner avec une seule main.
- Un mors avec prismes horizontal et vertical pour les pièces rondes, un mors lisse.
- Les deux mors sont étagés pour le bridage de pièces plates.
- Avec deux surfaces d'appui latérales.
- Verrouillage adapté.

Utilisation:

Pour le bridage rapide de pièces sur des perceuses et des instruments de mesure.

Matière(s):

Corps et mors mobiles en fonte spéciale robuste.

Précision:

0,03 mm.

Description technique

Poids	13,5 kg
Longueur totale max. L ₄	587 mm
Hauteur totale c	80,5 mm

Code couleur pour accessoires adaptés	Etau pour perceuses, gris
Largeur mors A	135 mm
Plage de serrage b	160 mm
Hauteur mors C	40 mm
Largeur corps de base B	138 mm
Longueur corps de base a	365 mm
Type de produit	Etaux pour perceuses

Accessoires

Butée Type 2	365028 2
Rail de guidage pour 365023	365025