




## Vérificateur d'alésage de précision OSIMESS, Plage de mesure: 1,5-4,2mm



### Données de commande

N° commande	435010 1,5-4,2
GTIN	2050001039965
Classe d'article	46D

### Description

#### Exécution:

Vérificateurs d'alésage de précision OSIMESS pour petits alésages à partir de 1 mm. Palpeurs avec revêtement DLC (à partir des réf. 4,5-7,5). La pointe de l'aiguille de mesure est soumise à la force de mesure du vérificateur. Lorsqu'elle est poussée, elle écarte le palpeur fendu. **Répétabilité 1 µm.** Palpeurs en **carbure**.

#### Utilisation:

Détection des écarts par rapport à la valeur de consigne et des défauts de forme, comme ovalisation ou conicité.

#### Livraison:

Palpeurs, aiguilles de mesure en carbure, porte-palpeur standard (afficheur et bagues de réglage non fournis).

#### Accessoire(s):

Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, tables de mesure 435020.

#### Remarque(s):

Modèles avec plage de mesure de 20 mm et trous borgnes disponibles sur demande.

### Description technique

## Fiche technique

Répétabilité	1 µm
Plage de mesure	1,5 - 4,2 mm
Nombre de palpeurs	10
Profondeur de mesure	17 - 25 mm
Nbre d'aiguilles de mesure en carb.	2
Champ d'application effectif	1,5 - 4,2 mm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Garant subito su verificat. alesage

## Accessoires

Pièce d'angle pour OSIMESS Pour plage de mesures nominales 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 50/1 µm	434674 50/1
Table de mesure pour OSIMESS Référence fabricant OSM5	435020 OSM5
Porte-palpeur avec bouton de rappel Pour plage de mesures nominales 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6
Comparateur avec graduation vers la gauche Plage de mesure 10 mm	434807 10
Comparateur inductif Extramess Type 2001	434670 2001
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 250/10 µm	434674 250/10
Jeu de bagues de réglage en acier (dim. des palpeurs) Plage de mesure 1,5-4,2 mm	435030 1,5-4,2
Palpeur pour vérificateurs d'alésage de précision OSIMESS Plage d'utilisation 1,50-1,90 mm	435015 1,50-1,90
Table de mesure pour OSIMESS Référence fabricant OSM6	435020 OSM6

## Fiche technique

Porte-palpeur sans bouton de rappel Pour plage de  
mesures nominales 0,95-20,6 mm

435012 0,95-20,6

Comparateur de précision  $\pm$  Plage de lecture / Lecture  
130/5  $\mu\text{m}$

434674 130/5

Comparateur numérique lecture 0,0005 mm Plage de  
mesure 12,5 mm

434322 12,5