



Vérificateur d'alésage de précision acier sans comparateur SU, Plage de mesure: 18-35mm



Données de commande

N° commande	435040 18-35
GTIN	2050001047946
Classe d'article	46F

Description

Exécution:

Vérificateurs d'alésage 2 points autocentrant avec disque de centrage à ressort. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via segment courbe. Réglage sur différents \varnothing par l'intermédiaire de touches de mesure interchangeables. Touches en carbure rapporté. Insensible à la chaleur des mains et aux variations de température ambiante.

Touches de mesure **en acier**.

Utilisation:

Pour la mesure précise d'alésages (\varnothing), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision complet (sans comparateur).

Accessoire(s):

Rallonges pour grandes profondeurs de mesure 435142, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 43 4920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 43 4900 réf. 16. Modèles avec plage de mesure jusqu'à 800 mm disponibles sur demande.

Description technique

Nombre de bagues de mesure	2
Profondeur de mesure	110 mm
Nombre de touches de mesure	9
Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 µm
Plage de mesure	18 - 35 mm
Largeur du disque de centrage	14,8 mm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

Étalonnage DAkkSVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023220 60
EtalonnageVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023210 60

Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26
Comparateur avec graduation vers la gauche Plage de mesure 10 mm	434807 10
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Toucher de mesure pour plage 18 – 35 mmCarbure Ø mesure 24 mm	435094 24
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 1000 mm	435142 1000
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 500 mm	435142 500
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30

Disque de mesure pour plage de mesure 18 – 35 Epaisseur 0,5 mm	435107 0,5
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier Ø mesure 32 mm	435084 32
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier Ø mesure 22 mm	435084 22
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 32 mm	484030 32
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier Ø mesure 20 mm	435084 20
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Comparateur inductif Extramess Type 2001	434670 2001
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Carbure Ø mesure 30 mm	435094 30
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 50/1 µm	434674 50/1
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier Ø mesure 28 mm	435084 28
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Comparateur numérique lecture 0,0005 mm Plage de mesure 12,5 mm	434322 12,5
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier Ø mesure 18 mm	435084 18
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 2000 mm	435142 2000
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Carbure Ø mesure 20 mm	435094 20
Disque de mesure pour plage de mesure 18 – 35 Epaisseur 1 mm	435107 1
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 130/5 µm	434674 130/5
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 750 mm	435142 750
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 250/10 µm	434674 250/10

Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier Ø mesure 24 mm	435084 24
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier Ø mesure 26 mm	435084 26
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Carbure Ø mesure 18 mm	435094 18
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Carbure Ø mesure 28 mm	435094 28
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 1500 mm	435142 1500
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 250 mm	435142 250
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Carbure Ø mesure 32 mm	435094 32
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier Ø mesure 30 mm	435084 30
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Carbure Ø mesure 22 mm	435094 22
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Carbure Ø mesure 26 mm	435094 26
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Carbure Ø mesure 34 mm	435094 34
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier Ø mesure 34 mm	435084 34