




## Vérificateur d'alésage de précision OSIMESS, Plage de mesure: 4,5-7,5mm



### Données de commande

N° commande	435010 4,5-7,5
GTIN	2050001047908
Classe d'article	46D

### Description

#### Exécution:

Vérificateurs d'alésage de précision OSIMESS pour petits alésages à partir de 1 mm. Palpeurs avec revêtement DLC (à partir des réf. 4,5-7,5). La pointe de l'aiguille de mesure est soumise à la force de mesure du vérificateur. Lorsqu'elle est poussée, elle écarte le palpeur fendu. **Répétabilité 1 µm.**

#### Utilisation:

Détection des écarts par rapport à la valeur de consigne et des défauts de forme, comme ovalisation ou conicité.

#### Livraison:

Palpeurs, aiguilles de mesure en carbure, porte-palpeur standard (afficheur et bagues de réglage non fournis).

#### Accessoire(s):

Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, tables de mesure 435020.

#### Remarque(s):

Modèles avec plage de mesure de 20 mm et trous borgnes disponibles sur demande.

### Description technique

## Fiche technique

Nbre d'aiguilles de mesure en carb.	1
Répétabilité	1 $\mu\text{m}$
Plage de mesure	4,5 - 7,5 mm
Nombre de palpeurs	7
Champ d'application effectif	4,15 - 7,8 mm
Profondeur de mesure	41 - 45 mm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Garant subito su verificat. alesage

## Accessoires

Comparateur inductif Extramess Type 2001	434670 2001
Table de mesure pour OSIMESS Référence fabricant OSM6	435020 OSM6
Table de mesure pour OSIMESS Référence fabricant OSM5	435020 OSM5
Comparateur avec graduation vers la gauche Plage de mesure 10 mm	434807 10
Comparateur de précision $\pm$ Plage de lecture / Lecture 130/5 $\mu\text{m}$	434674 130/5
Jeu de bagues de réglage en acier (dim. des palpeurs) Plage de mesure 4,5-7,5 mm	435030 4,5-7,5
Comparateur de précision $\pm$ Plage de lecture / Lecture 50/1 $\mu\text{m}$	434674 50/1
Palpeur pour vérificateurs d'alésage de précision OSIMESS Plage d'utilisation 4,70-5,30 mm	435015 4,70-5,30
Comparateur de précision $\pm$ Plage de lecture / Lecture 250/10 $\mu\text{m}$	434674 250/10
Comparateur de précision $\pm$ Plage de lecture / Lecture 25/0,5 $\mu\text{m}$	434674 25/0,5
Comparateur numérique lecture 0,0005 mm Plage de mesure 12,5 mm	434322 12,5

## Fiche technique

Porte-palpeur sans bouton de rappel Pour plage de mesures nominales 0,95-20,6 mm

435012 0,95-20,6

Pièce d'angle pour OSIMESS Pour plage de mesures nominales 0,95-20,6 mm

435014 0,95-20,6

Porte-palpeur avec bouton de rappel Pour plage de mesures nominales 0,95-20,6 mm

435013 0,95-20,6