



Vérificateur d'alésage de précision acier sans comparateur SU, Plage de mesure: 35-60mm



Données de commande

N° commande	435040 35-60
GTIN	2050001047953
Classe d'article	46F

Description

Exécution:

Vérificateurs d'alésage 2 points autocentrant avec disque de centrage à ressort. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via segment courbe. Réglage sur différents \varnothing par l'intermédiaire de touches de mesure interchangeables. Touches en carbure rapporté. Insensible à la chaleur des mains et aux variations de température ambiante.

Touches de mesure **en acier**.

Utilisation:

Pour la mesure précise d'alésages (\varnothing), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision complet (sans comparateur).

Accessoire(s):

Rallonges pour grandes profondeurs de mesure 435142, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 43 4920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 43 4900 réf. 16. Modèles avec plage de mesure jusqu'à 800 mm disponibles sur demande.

Description technique

Profondeur de mesure	180 mm
Plage de mesure	35 - 60 mm
Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 µm
Nombre de touches de mesure	6
Nombre de bagues de mesure	3
Largeur du disque de centrage	28 mm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

Étalonnage DAkkSVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023220 60
EtalonnageVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023210 60

Accessoires

Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 130/5 µm	434674 130/5
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 750 mm	435142 750
Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points1 pièce Type 35-90	439914 35-90
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 1000 mm	435142 1000
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 2000 mm	435142 2000
Touche de mesure pour plage 35 – 60 mmAcier Ø mesure 49 mm	435085 49
Touche de mesure pour plage 35 – 60 mmCarbure Ø mesure 39 mm	435095 39
Touche de mesure pour plage 35 – 60 mmCarbure Ø mesure 49 mm	435095 49

Touche de mesure pour plage 35 – 60 mm Acier Ø mesure 39 mm	435085 39
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 500 mm	435142 500
Disque de mesure pour plage de mesure 35 – 60 Epaisseur 1 mm	435108 1
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 250/10 µm	434674 250/10
Touche de mesure pour plage 35 – 60 mm Acier Ø mesure 59 mm	435085 59
Touche de mesure pour plage 35 – 60 mm Carbure Ø mesure 54 mm	435095 54
Touche de mesure pour plage 35 – 60 mm Acier Ø mesure 54 mm	435085 54
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 50/1 µm	434674 50/1
Touche de mesure pour plage 35 – 60 mm Carbure Ø mesure 44 mm	435095 44
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Comparateur avec graduation vers la gauche Plage de mesure 10 mm	434807 10
Touche en acier Type 16	434900 16
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 1500 mm	435142 1500
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Touche de mesure pour plage 35 – 60 mm Carbure Ø mesure 59 mm	435095 59
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 250 mm	435142 250

Disque de mesure pour plage de mesure 35 – 60 Epaisseur 0,5 mm	435108 0,5
Comparateur inductif Extramess Type 2001	434670 2001
Touche de mesure pour plage 35 – 60 mm Acier Ø mesure 35 mm	435085 35
Comparateur numérique lecture 0,0005 mm Plage de mesure 12,5 mm	434322 12,5
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Touche de mesure pour plage 35 – 60 mm Acier Ø mesure 44 mm	435085 44
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche de mesure pour plage 35 – 60 mm Carbure Ø mesure 35 mm	435095 35