

**Testeur de tension, Type d'appareil: LED****Données de commande**

N° commande	473120 LED
GTIN	4045197554253
Classe d'article	42I

Description**Exécution:**

Boîtier en plastique bimatériau avec 2 poignées. Lampe à LED intégrée, fixation de la poignée pour une utilisation à une main, test automatique pour contrôle de fonctionnement. Sélection automatique des plages de mesure.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la continuité et de la polarité.

Norme:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Livraison:

Avec 2 piles 081551 réf. LR3, capuchon de protection.

Description technique

Contrôle de l'ordre des phases	oui
--------------------------------	-----

Affichage	5
Contrôle de continuité	acoustique/LED
Référence fabricant	5
Catégorie de surtension	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Plage d'affichage c.a.	12 - 400 V
Plage d'affichage c.c.	12 - 690 V
Eclairage des points de mesure	oui
Indice de protection IP	IP 64
Etalonnage	I1
Certificat de sécurité	GS TÜV Rheinland
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081551 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Alimentation	2x 081551 réf. LR3
Type de produit	Testeur de tension

Services

Etalonnage Testeur de tension Type S	027120 S
Etalonnage DAkkS Testeur de tension Type S	027160 S

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------