



Thermomètre infrarouge, Type: T2



Données de commande

N° commande	474012 T2
GTIN	4029547011696
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Mesure rapide et sans contact, même sur de longues distances.

- **Affichage: valeurs min. / max.**
- **Surveillance des valeurs limites par alarme optique et acoustique.**
- **Petit et maniable, avec affichage éclairé.**
- **Mesure rapide: 2 mesures/seconde.**

Marquage réel du point de mesure via un **laser 2 points**.

Livraison:

Avec certificat d'étalonnage et 1 × pile 081561 réf. 6LR61.

Accessoire(s):

Etui de protection 474029.

Description technique

Erreur admissible (0,1 à 400 °C)	±1,5 ou ±1,5 % de la valeur mesurée °C
Optique	12 : 1

Erreur admissible (-30 à 0 °C)	±2 ou ±2 % de la valeur mesurée °C
Poids	200 g
Longueur	75 mm
Plage de mesure	-30 - 400 °C
Facteur émissif réglable	0,1 - 1
Largeur	38 mm
Résolution infrarouge	0,1 °C
Hauteur	190 mm
Code art. piles/batteries incluses	081561 6LR61
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Etalonnage	I5
Type de produit	Testo thermometre sans sonde mesure

Services

Etalonnage Thermomètre infrarouge Type A	027600 A
--	----------

Accessoires

Sonde de température type K Type OF	474120 OF
Sonde de température type K Type EF	474120 EF
Housse de protection en cuir	474029