



Testeur de tension, Type d'appareil: LCD



Données de commande

N° commande	473120 LCD
GTIN	4045197554260
Classe d'article	42I

Description

Exécution:

Boîtier en plastique bimatériau avec 2 poignées. Lampe à LED intégrée, fixation de la poignée pour une utilisation à une main, test automatique pour contrôle de fonctionnement. Sélection automatique des plages de mesure.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la continuité et de la polarité.

Norme:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Livraison:

Avec 2 piles 081551 réf. LR3, capuchon de protection.

Description technique

Contrôle de l'ordre des phases	oui
--------------------------------	-----

Plage d'affichage c.c.	6 - 690 V
Eclairage des points de mesure	oui
Catégorie de surtension	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Affichage	LCD
Plage d'affichage c.a.	6 - 400 V
Référence fabricant	LCD
Contrôle de continuité	acoustique / LCD
Affichage avec rétroéclairage	oui
Indice de protection IP	IP 64
Etalonnage	I1
Certificat de sécurité	GS TÜV Rheinland
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081551 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Alimentation	2x 081551 réf. LR3
Type de produit	Testeur de tension

Services

Etalonnage Testeur de tension Type S	027120 S
Etalonnage DAkkS Testeur de tension Type S	027160 S

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------