

**BENNING****Indicateur de phases et d'ordre des phases Tritest Easy, Type:****Données de commande**

N° commande	473280
GTIN	4014651200517
Classe d'article	47A

**Description****Exécution:**

Appareil de contrôle sans contact, arrêt automatique. La fréquence de clignotement et du signal sonore augmente en fonction de la tension présente. Pour un contrôle de phase rapide et aisé sur des prises, boîtes de dérivation, interrupteurs et lampes. Détection de ruptures de câbles dans des câbles isolés.

**Utilisation:**

Contrôle ordre de phase, contrôle de phase, vérification de la présence de ruptures sur des câbles isolés.

**Norme:**

**DIN EN 61010-1.**

**Livraison:**

Avec 2 piles 081561 réf. LR3.

Indice de protection IP: IP 53

Plage de tension c.a.: 200 - 1000 V

Catégorie de surtension: CAT IV / 600V

Alimentation: 2x 081561 LR3

**Description technique**

Plage de tension c.a.	200 - 1000 V
Hauteur	25 mm
Alimentation	2x 081561 LR3
Largeur	20 mm
Longueur	153 mm
Catégorie de surtension	CAT IV / 600V

Indice de protection IP	IP 53
Matériau boîtier	Plastique ABS
Type de produit	Indicateurs de phases et d'ordre des phases

---

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081556 LR3
---	------------