

**Comparateur de précision antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier: 5/40mm****Données de commande**

N° commande	433400 5/40
GTIN	2050001749307
Classe d'article	46C

Description**Exécution:**

Boîtier laiton stable, chromé mat ; verre incassable.

Axe de fixation Ø 8 mm h6, trempé et rectifié.

Exécution très précise.

Les principaux points du mécanisme de mesure sont **montés sur rubis**.

Indicateur central **pour lecture 1/1000 mm**.

La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur.

Force de mesure presque constante sur l'ensemble de la plage de mesure.

Protection élevée contre les chocs pour une durée de vie particulièrement longue.

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Description technique

Ø corps max	40 mm
Etalonnage	C2

Lecture 1 tour	0,2 mm
Résolution	0,001 mm
Plage de mesure	5 mm
Force de mesure	1 - 1,5 N
Norme	Norme usine
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	10 µm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage Comparateurs analogiques 0,001 Capacité maximale 5 mm	023020 5
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 10	434900 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en carbure Type 16	434910 16

Bague extérieure pour comparateur Type 40	432020 40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Paroi arrière magnétique pour comparateurs Pour Ø de boîtier 40 mm	434835 40
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en acier Type 17	434900 17
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2

Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 2	434900 2
Verre pour comparateur Type 40	432010 40
Touche en acier Type 16	434900 16
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en carbure Type 2	434910 2
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche orientable	434912
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 11	434900 11
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20