

**Mitutoyo****Comparateur absolu solaire lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 12,5mm**

## Données de commande

N° commande	434070 12,5
GTIN	4946368631288
Classe d'article	44A

## Description

### Exécution:

Comparateur numérique avec grand affichage LCD. Alimentation électrique assurée par de puissantes cellules solaires associées à un super condensateur. Mise à zéro de l'affichage à n'importe quelle position (origine), commutation des valeurs mesurées ( $\pm$ ).

### Fonctionnement:

IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

### Accessoire(s):

Câble de données 497080, touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915.

Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Indice de protection IP: IP 42

Etalonnage: C1

Erreur admissible: 0,02 mm

Force de mesure:  $\leq 1,5$  N

$\varnothing$  axe de fixation h6: 8 mm

$\varnothing$  corps max: 59 mm

Epaisseur du boîtier: 29,2 mm

## Description technique

Ø corps max	59 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Plage de mesure	12,5 mm
Épaisseur du boîtier	29,2 mm
Force de mesure	≤ 1,5 N
Étalonnage	C1
Erreur admissible	0,02 mm
Indice de protection IP	IP 42
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

## Services

Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 12,5 mm	013210 12,5
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	013250 12,5
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 12,5 mm	023000 12,5
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

## Accessoires

Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Touche en carbure Type 2	434910 2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Touche en rubis Type 2	434915 2
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Emetteur Type S1	498966 S1
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Touche en acier Type 2	434900 2
Câble de connexion Type D1	497080 D1