



Comparateur de précision antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier: 1/58mm



Données de commande

N° commande	433410 1/58
GTIN	4045197204240
Classe d'article	42C

Description

Exécution:

Boîtier laiton stable, chromé mat ; verre incassable.

Axe de fixation Ø 8 mm h6, trempé et rectifié.

Exécution très précise.

Les principaux points du mécanisme de mesure sont **montés sur rubis**.

Indicateur central **pour lecture 1/1000 mm**.

La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur.

Force de mesure presque constante sur l'ensemble de la plage de mesure.

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Description technique

Lecture 1 tour	0,2 mm
Force de mesure	1,5 - 2 N
Ø corps max	58 mm

Résolution	0,001 mm
Étalonnage	C2
Plage de mesure	1 mm
Norme	Norme usine
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	5 µm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage Comparateurs analogiques 0,001 Capacité maximale 5 mm	023020 5
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en acier Type 14	434900 14

Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche orientable	434912
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en carbure Type 10	434910 10
	434918 25

Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 25 mm

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 24	434900 24
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 39	434900 39
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en rubis Type 2	434915 2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Verre pour comparateur Type 58	432260 58