



Comparateur numérique lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 100mm



Données de commande

N° commande	434210 100
GTIN	7640125025361
Classe d'article	46A

Description

Exécution:

Boîtier en aluminium robuste avec grand champ d'affichage, hauteur de chiffre de 11 mm. Mode d'économie d'énergie et remise en marche automatique, **système absolu. Mise à zéro à n'importe quelle position** pour une comparaison aisée des valeurs mesurées. Min./Max./Delta, tolérance, facteur de conversion, arrêt automatique. **Préréglage (Preset)** de n'importe quelle valeur. Deux valeurs de référence peuvent être mémorisées. Bouton personnalisable pour fonction sélectionnable. Inversion du sens de comptage.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, levier de relevage 434212, touches spéciales et de rechange 434900; 434910.

Description technique

Ø axe de fixation h6	8 mm
Force de mesure	1,8 – 3,0 N
Etalonnage	C1

Plage de mesure	100 mm
Epaisseur du boîtier	32,9 mm
Ø corps max	59,5 mm
Lecture commutable	0,00005 pouce
Lecture commutable	0,001 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,006 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Métriologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	023010 100
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 100 mm	023000 100

Accessoires

Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en carbure Type 2	434910 2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20

Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche orientable	434912
Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en carbure Type 17	434910 17
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Câble de connexion Type R2	498948 R2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032

Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en rubis Type 2	434915 2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 11	434900 11
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 16	434900 16
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en carbure Type 10	434910 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30

Touche en carbure Type 11

434910 11