

Mitutoyo**Comparateur absolu numérique IP66, Plage de mesure: 5mm**

Données de commande

N° commande	434410 5
GTIN	4946368554242
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Comparateurs numériques pratiques, multifonctions et robustes avec affichage de tolérance intégré (avec ou sans valeur mesurée). Grâce à leurs dimensions compactes, ils conviennent particulièrement à une utilisation dans des installations à espaces de montage restreints. Affichage orientable à 180° pour une lecture des deux côtés. **La mise en court-circuit des câbles Digimatic 1 et 6 permet de remettre à zéro un ou plusieurs comparateurs ou d'appeler une valeur présélectionnée.** Lecture par le haut.

Fonctionnement:

IP66: Protection contre les jets d'eau puissants et/ou la submersion temporaire et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 498428, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

Description technique

Largeur	35 mm
---------	-------

Force de mesure	2,0 N
Etalonnage	C1
Ø axe de fixation h6	8 mm
Longueur	116,5 mm
Profondeur	44,3 mm
Plage de mesure	5 mm
Indice de protection IP	IP 66
Lecture sélectionnable	0,01 / 0,001 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,003 mm
Norme	Norme usine
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Touche en acier Type 12	434900 12
Câble de connexion Type USB2	498428 USB2
Touche en acier Type 39	434900 39

Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Touche en acier Type 11	434900 11
Câble de connexion Type D2	498428 D2
Touche en acier Type 16	434900 16
Câble de connexion Type D1	498428 D1
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en carbure Type 2	434910 2

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche orientable	434912
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 28	434900 28
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20

Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en carbure Type 14	434910 14