

**BENNING****Câbles de mesure, Ø pointes de mesure: 2mm****Données de commande**

N° commande	473308 2
GTIN	4014651441460
Classe d'article	47A

**Description****Exécution:**

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (avec capuchons de protection), CAT II 1000 V (sans capuchons de protection).

Câbles de mesure 2 pc., rouge / noir, Ø câble de mesure = 4 mm.

Longueur des pointes de mesure 18 mm.

**Norme:**

**IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Adapté(s) pour:**

Multimètres 473300; 473305 et 473320 réf. 960 et appareils de mesure de résistance d'isolement 473420.

**Description technique**

Ø pointes de mesure	2 mm
Catégorie de surtension	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (avec capuchons de protection); CAT II 1000 V (sans capuchons de protection)
Ø câble de mesure	4 mm

Longueur câble	1,4 m
Type de produit	Câbles de mesure