



Testeurs de tension sans contact



Données de commande

N° commande	473010
GTIN	4045197554239
Classe d'article	42I

Description

Exécution:

Boîtier compact en plastique bimatériau avec lampe de poche à LED. Pointe avec indication optique de la tension, changement de couleur (de vert à rouge), signal acoustique. Facile à transporter, trouve place dans toutes les poches.

Fonctionnement:

IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

Utilisation:

Détection sans contact de conducteurs sous tension, p.ex. dans des câbles, prises, boîtes de raccordement, etc.

Norme:

IEC/EN 61010-1.

Livraison:

Avec 2 piles 081551 réf. LR3.

Description technique

Plage d'affichage c.a.	50 - 1000 V
Indice de protection IP	IP 40
Catégorie de surtension	CAT IV / 1000 V
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Testeur de tension

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3

081561 LR3