

Mitutoyo**Comparateur absolu solaire lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 12,5mm****Données de commande**

N° commande	434074 12,5
GTIN	4946368631226
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Comparateur numérique avec grand affichage LCD. Alimentation électrique assurée par de puissantes cellules solaires associées à un super condensateur. Mise à zéro de l'affichage à n'importe quelle position (origine), commutation des valeurs mesurées (\pm).

Fonctionnement:

IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Accessoire(s):

Câble de données 497080, touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915.

Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Indice de protection IP: IP 42

Etalonnage: C1

Erreur admissible: 0,003 mm

Force de mesure: $\leq 1,5$ N

\varnothing axe de fixation h6: 8 mm

\varnothing corps max: 59 mm

Epaisseur du boîtier: 29,2 mm

Description technique

Etalonnage	C1
Ø corps max	59 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Force de mesure	≤ 1,5 N
Plage de mesure	12,5 mm
Epaisseur du boîtier	29,2 mm
Erreur admissible	0,003 mm
Indice de protection IP	IP 42
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 12,5 mm	013210 12,5
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	013250 12,5
Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 12,5 mm	023000 12,5
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Câble de connexion Type D1	497080 D1
Emetteur Type S1	498966 S1
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 2	434900 2
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Touche en rubis Type 2	434915 2
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2