



Vérificateur d'alésage de précision acier sans comparateur SU, Plage de mesure: 160-290mm



Données de commande

N° commande	435040 160-290
GTIN	2050001047984
Classe d'article	46F

Description

Exécution:

Vérificateurs d'alésage 2 points autocentrant avec disque de centrage à ressort. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via segment courbe. Réglage sur différents \varnothing par l'intermédiaire de touches de mesure interchangeables. Touches en carbure rapporté. Insensible à la chaleur des mains et aux variations de température ambiante.

Touches de mesure **en acier**.

Utilisation:

Pour la mesure précise d'alésages (\varnothing), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision complet (sans comparateur).

Accessoire(s):

Rallonges pour grandes profondeurs de mesure 435142, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 43 4920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 43 4900 réf. 16. Modèles avec plage de mesure jusqu'à 800 mm disponibles sur demande.

Description technique

Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 µm
Nombre de touches de mesure	7
Nombre de bagues de mesure	4
Profondeur de mesure	230 mm
Plage de mesure	160 - 290 mm
Largeur du disque de centrage	120 mm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

EtalonnageVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 800 mm	023210 800
--	------------

Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 175 mm	484030 175
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 1500 mm	435142 1500
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 1000 mm	435142 1000
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 750 mm	435142 750
Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points1 pièce Type 90-300	439914 90-300
Comparateur numériquelecture 0,0005 mm Plage de mesure 12,5 mm	434322 12,5
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 500 mm	435142 500
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 2000 mm	435142 2000
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 50/1 µm	434674 50/1
Comparateur avec graduation vers la gauche Plage de mesure 10 mm	434807 10

Comparateur de précision \pm Plage de lecture / Lecture 250/10 μm	434674 250/10
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 250 mm	435142 250
Comparateur de précision \pm Plage de lecture / Lecture 25/0,5 μm	434674 25/0,5
Bague de réglage DIN 2250 C \varnothing nominal 200 mm	484030 200
Touche en acier Type 16	434900 16
Comparateur inductif Extramess Type 2001	434670 2001
Comparateur de précision \pm Plage de lecture / Lecture 130/5 μm	434674 130/5