

BENNING**Multimètre, Référence fabricant: MM1-3****Données de commande**

N° commande	473300 MM1-3
GTIN	4014650440839
Classe d'article	47A

Description**Exécution:**

Boîtier robuste en plastique avec grand affichage LCD 3.1/2 pouces, 4 pouces ou 4.3/4 pouces.

Utilisation:

Appareils de mesure numériques pour de nombreuses applications. Offrent une sécurité élevée et d'autres fonctions supplémentaires.

Norme:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livraison:

Avec piles, câbles de mesure, trousse de protection compacte, mode d'emploi. Sonde de température à fil.

Dispositif de suspension en caoutchouc

Etalonnage: I7

Etalonnage: I3

Portée de l'affichage: 2000

Précision de base: 0,5 %

Contrôle de continuité: oui

Contrôle de diodes: oui

Capteur de tension (sans contact): oui

Procédé de mesure: RMS

Description technique

Courant alternatif c.a.	1 mA – 10 A
Capacité	1 pF – 2 mF
Procédé de mesure	RMS
Tension alternative c.a.	0,1 mV – 750 V
Résistance	0,1 Ω – 20 MΩ
Fréquence	1 Hz – 20 MHz
Fonction de mémorisation	HOLD, MAX / MIN
Capteur de tension (sans contact)	oui
Contrôle de diodes	oui
Température	-20 - 800 °C
Précision de base	0,5 %
Catégorie de surtension	CAT III 600 V
Contrôle de continuité	oui
Référence fabricant	MM1-3
Courant continu c.c.	1 mA – 10 A
Tension continue c.c.	0,1 mV – 1000 V
Portée de l'affichage	2000
Etalonnage	I7
Etalonnage	I3
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Matériau boîtier	Plastique
Type de produit	Multimètres

Services

Marquage inscription au laser Type	018940
	017710 3

Etalonnage Multimètres numériques Nombre de décimales 3	
Etalonnage Sondes de température avec / sans afficheur Type A	016700 A
Étalonnage DAkkS Sonde de température avec / sans afficheur Type A	016870 A
Étalonnage DAkkS Multimètre numérique Nombre de décimales 3	016780 3
Réetalonnage DAkkS Multimètre numérique Nombre de décimales 3	027010 3
Etalonnage Sondes de température avec / sans afficheur Type A	027520 A
Étalonnage DAkkS Sonde de température avec / sans afficheur Type A	027540 A
Etalonnage Multimètres numériques Nombre de décimales 3	027000 3

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081556 LR3